



Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 40 A = 52, Ø dornului d1: 22mm



Date comandă

Numărul de comandă	302500 22
GTIN	4250122600770
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Cu pană longitudinală – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	31 mm
Filet M	M16
Lungimea totală L	164 mm
Lungime activă dimensiune A	52 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	22
Ø dornului d ₁	22 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	19 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22

Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 µm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 22 mm	309870 22
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm	309860 22
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40