



## Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 40 A = 52, Ø dornului d1: 27mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302500 27
GTIN	4250122600787
Clasa articolului	36E

### Descriere

#### Execuție:

Filet interior pentru strângere manuală.

#### Aplicație:

**Cu pană longitudinală** – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

**Cu inel de antrenare** – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

#### Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

#### Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	52 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	27 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	27
Filet M	M16
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	33 mm
Lungimea totală L	166 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare	21 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	27
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27

Ø de prindere D <sub>1</sub>	27 mm
Suport	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 μm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 27 mm	309870 27
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40