



Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 40 A = 52, Ø dornului d1: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	302500 32
GTIN	4250122600794
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Cu pană longitudinală – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Ø dornului d ₁	32 mm
Filet M	M16
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	24 mm
Lungimea totală L	169 mm
Lungime activă dimensiune A	52 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	38 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32

Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 µm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
Cheie de strângere ER Canal 1/2 inch Pentru mandrina ER 32	309700 32
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 32 mm	309870 32