

**WEKEM®****Bandă de etanșare din teflon, 12 m, Tip: GOLD****Date comandă**

Numărul de comandă	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Clasa articolului	08G

**Descriere****Execuție:**

Substanțele de etanșare înlocuiesc cânepa, benzile de etanșare și pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi și numeroase produse chimice. **Contactul complet pe suprafețe** garantează etanșeitate de **100 %**. Răsucirea sau corecturile pozițiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obișnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanțe de etanșare nu înfundă filtrele și supapele. Bandă de teflon extrem de solidă, etanșă și elastică, de cea mai înaltă calitate, pentru toate tipurile de filet. Recomandat pentru propan, butan, gaz natural, benzol și combustibil, domeniu de temperatură între -240 și 260 °C.

**Aplicație:**

În funcție de mediu, conductă și dimensiunea filetului, se poate folosi până la cca. 100 bar (sunt necesare teste individuale), la 200 °C până la max. 16 bar.

**Notă:**

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării substanței de etanșare.

**Descriere tehnică**

Grosime	0,1 mm
---------	--------

Lățime	12 mm
Pentru tip filet	Toate
Denumirea producătorului	GT
Valabilitate de la data producției	60 lună
Lungime	12 m
Temperatură de depozitare	20 °C
Culoarea	galben
Intervalul de temperatură	-240 - 260 °C
Bază chimică	Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Caracteristici	fără lipire
Caracteristici	incasabile
Caracteristici	ignifuge
Caracteristici nume produs	12 m
Tip produs	Bandă de etanșare