

**Bară rotundă, HSS Co 10, D×lungime: 10X160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295020 10X160
GTIN	4045197187901
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificat pătrate și rotunde.

**HSS Co 10** (10 % cobalt, 67 HRC).

**Cuțite de strunjit conform DIN 4964 Forma A.** Rectificare cu rotunjire în interiorul toleranței **h14**.

**Aplicație:**

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

**Descriere tehnică**

Lungime	160 mm
Ø D	10 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid