

**Pereche de mănuși HyFlex® 11-842, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094344 7
GTIN	10076490626065
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-842. Combină funcționalitatea și materialele durabile: Mănușa este compusă **din 30% conținut reciclat** și este certificată **Oeko-Tex 100. Rezistența ridicată la abraziune** a stratului de acoperire cu FORTIX™ Technology crește durata de viață, în timp ce tehnologia ZONZ™ Comfort Fit asigură aerisire ridicată și mobilitate ridicată a degetelor. Potrivire suplimentară pentru contactul cu **alimentele** și compatibilitate cu **ecranele tactile**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Serie	HyFlex®
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100

Fișă de date

Proprietate a mănușilor	Potrivit pentru ecrane tactile
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Certificare produse alimentare
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Nailon spandex
Strat de acoperire	Spumă de nitril
Domeniu de aplicare	Precizie
Lungime	190 - 275 mm
Culoarea	verde/negru
Standard	EN 407
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși multifuncționale