

**Pereche de mănuși uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Mărimea mănușilor: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	094267 11
GTIN	4048612139288
Clasa articolului	04W

Descriere**Execuție:**

Mănușă **cu tehnologie patentată TwinFlex® Bamboo**. Tehnologie sensibilă de tricotat cu mărimea 18 la un nivel ridicat de protecție la tăiere D. **Stratul subțire de softgrip** oferă o aderență excelentă și rezistență ridicată la abraziune. Certificată OEKO-Tex 100, compatibilitate cu ecranele tactile și rezistentă la căldură de contact de până la 100 °C.

Aplicație:

Se recomandă pentru medii de lucru uscate și cu umezeală ușoară.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Modelul este recomandat pentru căldură de contact de până la +100 °C, conform EN 407.

Descriere tehnică

Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat	18G

Fișă de date

Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Material de suport	Viscoză bambus, HPPE, oțel, PA, elastan
Strat de acoperire	Spumă SoftGrip
Domeniu de aplicare	Allround
Culoarea	verde
Standard	EN 407
Căldură de contact până la	100 °C
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	D
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor