

KÄRCHER

Aspirator industrial, Denumirea producătorului: IVRL65/12



Date comandă

Numărul de comandă	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Clasa articolului	07D

Descriere

Execuție:

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea și separarea **lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanțe solide (de ex. aşchii metalice)**.

- **Model compact și material robust pentru cele mai bune proprietăți de rulare.**
- **Flexibilitate maximă de utilizare și durabilitate îndelungată, cu cablu de rețea rezistent la ulei.**
- **Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspirație.**

Aspirator industrial cu 1 motor 1,2 kW cu **cadru anti-înclinare și recipient de 65 de litri**.

Notă:

O versiune cu recipient din oțel inoxidabil de 100 litri poate fi găsită la codul 078522 mărimea. IVR-L100DP în magazinul nostru online e-shop.

Descriere tehnică

Clasa de praf – aspirator	L
Clasa de praf – aspirator	L
Înălțime	1251 mm

Fișă de date

Putere absorbită	1200 W
Număr de turbine	1
Volum recipient	65 l
Lățime nominală racord	DN50 mm
Vacuum	235 mbar
Greutate	33 kg
Zgomot de lucru	70 dB(A)
Lățime	526 mm
Debit volumetric aer	72 l/s
Lungime	718 mm
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate