

**Lanternă de buzunar cu LED cu acumulator, Tip: P2R****Date comandă**

Numărul de comandă	081398 P2R
GTIN	4058205036955
Clasa articolului	04B

Descriere**Execuție:**

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil. Dual Power – Funcționare cu acumulator sau baterii sau baterii.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Acumulator inclus.

Descriere tehnică

Durată de iluminare treapta 2	2 h
Flux luminos	200 lm
Greutate	36 g
Ø cap	15 mm
Durată de iluminare treapta 3	8 h
Număr de acumulatoare incluse	1
Flux luminos treapta 3	20 lm
Flux luminos treapta 2	80 lm

Fișă de date

Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP 54
Lungimea totală	98 mm
Durata de iluminare	1 h
Tip produs	Lanternă de buzunar