

**Lanternă de buzunar cu LED cu acumulator, Tip: P5R****Date comandă**

Numărul de comandă	081398 P5R
GTIN	4058205037310
Clasa articolului	04B

Descriere**Execuție:**

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Livrare:

Acumulator, curea de mână incluse.

Descriere tehnică

Ø cap	30 mm
Flux luminos Boost	750 lm
Durată de iluminare treapta 3	20 h
Clasă de protecție IP	IP 68
Flux luminos treapta 3	25 lm
Număr de acumulatori incluse	1
Durată de iluminare treapta 2	4 h
Durata de iluminare	1 h
Durată de iluminare boost	10 s
Lungimea totală	121 mm

Fișă de date

Flux luminos treapta 2	100 lm
Greutate	98 g
Flux luminos	350 lm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Lanternă de buzunar