

**Lanternă de buzunar cu LED cu acumulator, Tip: P7R****Date comandă**

Numărul de comandă	081398 P7R
GTIN	4058205037372
Clasa articolului	04B

Descriere**Execuție:**

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil. Operare intuitivă cu comutatorul rotativ.

Livrare:

Acumulator, curea de mână incluse.

Descriere tehnică

Flux luminos Boost	2000 lm
Flux luminos treapta 3	25 lm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Flux luminos	1200 lm
Ø cap	35 mm
Durată de iluminare boost	10 s
Clasă de protecție IP	IP 68
Lungimea totală	159 mm
Greutate	197 g
Durata de iluminare	2,5 h

Fișă de date

Durată de iluminare treapta 3	80 h
Flux luminos treapta 2	450 lm
Număr de acumulatori incluse	1
Durată de iluminare treapta 2	5,5 h
Tip produs	Lanternă de buzunar