

**Lanternă de buzunar cu LED Pro cu acumulator, Tip: P5R-PRO****Date comandă**

Numărul de comandă	081399 P5R-PRO
GTIN	4058205037075
Clasa articolului	04B

Descriere**Execuție:**

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.

Livrare:

Acumulator, stație de încărcare, curea de mână, elemente de protecție incluse.

Descriere tehnică

Durată de iluminare treapta 2	3,5 h
Flux luminos	350 lm
Număr de acumulatoare incluse	1
Flux luminos treapta 3	25 lm
Lungimea totală	131 mm
Flux luminos Boost	750 lm
Ø cap	36 mm
Durată de iluminare treapta 3	18 h
Tip acumulator	Litiu-Ion
Durata de iluminare	1 h

Fișă de date

Clasă de protecție IP	IP 68
Greutate	116 g
Flux luminos treapta 2	100 lm
Durată de iluminare boost	10 s
Tip produs	Lanternă de buzunar