

**Lanternă de buzunar cu LED Pro cu acumulator, Tip: P7R-PRO****Date comandă**

Numărul de comandă	081399 P7R-PRO
GTIN	4058205037136
Clasa articolului	04B

Descriere**Execuție:**

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În **carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă**, toate contactele sunt suflate cu aur, **lentilele de înaltă calitate** concentrează lumina într-un fascicul omogen și fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil. Operare intuitivă cu comutatorul rotativ.

Livrare:

Acumulator, stație de încărcare, curea de mână, elemente de protecție incluse.

Descriere tehnică

Durată de iluminare treapta 3	60 h
Flux luminos	1000 lm
Flux luminos Boost	2000 lm
Greutate	223 g
Lungimea totală	170 mm
Durată de iluminare treapta 2	5 h
Durata de iluminare	2,5 h
Durată de iluminare boost	10 s
Număr de acumulatoare incluse	1
Flux luminos treapta 2	450 lm

Fișă de date

Ø cap	42 mm
Flux luminos treapta 3	25 lm
Clasă de protecție IP	IP 68
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Lanternă de buzunar