

**Disc din material abraziv HD-DR, Ø 50,8 mm, Comparație granulație: 50****Date comandă**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 554058 50    |
| GTIN               | 068060671813 |
| Clasa articolului  | 53M          |

**Descriere****Execuție:**

**Sistemul de schimbare rapidă** cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.

Discuri din material abraziv **cu granulație abrazivă agresivă Cubitron (CER)** combinate cu țesătură rezistentă la uzură.

**Aplicație:**

Pentru șlefuirea eficientă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Permite **îndepărtarea** și **finisarea fără bavură** cu o singură sculă. Rezistență mare a muchiilor și durabilitate ridicată.

**Notă:**

**Roloc™ Bristle-Disc** este prezentat începând de la Codul 573510.

**Descriere tehnică**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Comparație granulație | 50              |
| Ø discurilor          | 76,2 mm         |
| Execuție              | x-extra grosier |
| Grad de finețe        | extra grosier   |

## Fișă de date

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material abraziv                    | Granulație abrazivă Cubitron™ |
| Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică                      |
| Conținut de fier, sulf și clor      | <0,1 %                        |
| Caracteristici nume produs          | Ø 50,8 mm                     |
| Denumirea producătorului            | HD-DR                         |
| Turație maximă                      | 25000 min <sup>-1</sup>       |
| Tip produs                          | Material de șlefuit           |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | recomandat                  |                |         |
| INOX                          | recomandat                  |                |         |
| Ti                            | recomandat                  |                |         |
| GG(G)                         | recomandat                  |                |         |
| CuZn                          | recomandat                  |                |         |
| Plastic, GRP                  | recomandat                  |                |         |
| Lemn                          | recomandat                  |                |         |
| Piatră                        | indicat în anumite condiții |                |         |
| Lăcuit                        | recomandat                  |                |         |
| Uni                           | recomandat                  |                |         |
| Umiditate maximă              | indicat în anumite condiții |                |         |
| Uscat                         | recomandat                  |                |         |

## Produse potrivite

No Shop URL available for: 554058 50

