

uvex**Pereche de mănuși uvex phynomic C XG ESD, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094462 9
GTIN	4048612120262
Clasa articolului	04W

Descriere**Execuție:**

uvex phynomic C XG ESD. Mănușa sensibilă cu treaptă de protecție la tăiere C se potrivește ca o a doua piele. Aderență bună în medii de lucru umede și uleioase. Certificat OEKO-Tex 100 și compatibil cu ecranele tactile. Potrivit pentru contactul cu alimentele, și pentru locuri de muncă ESD, în conformitate cu EN 16350.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Proprietate a mănușilor	Potrivit pentru ecrane tactile
Proprietate a mănușilor	Certificare produse alimentare

Fișă de date

Proprietate a mănușilor	Potrivit pentru ecrane tactile
caracteristică electrostatică	ESD testat în conformitate cu EN 16350
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Material de suport	HPPE, fibră de sticlă, PA, elastan, carbon
Strat de acoperire	Spumă Aqua-Polymer Xtra Grip
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de aplicare	Allround
Culoarea	albastru / negru
Greutate	58 g
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănușă de protecție împotriva tăieturilor