

**Bară rotundă, Carbură, D×lungime: 20X100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295030 20X100
GTIN	4045197188113
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

**Carbură plină.** Bare rotunde rectificate de precizie. Rectificare în toleranța **h6**.

**Aplicație:**

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

**Descriere tehnică**

Ø D	20 mm
Lungime	100 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Lame din oțel rapid