

**LOCTITE****Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 250 ml, Denumirea producătorului: 243**

## Date comandă

Numărul de comandă	083303 243
GTIN	4058093009147
Clasa articolului	04L

## Descriere

### Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

### Material lichid pentru fixarea șuruburilor.

#### Aplicație:

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Cu rezistență medie, servește la asigurarea șuruburilor și etanșează în același timp.

#### Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înainte de aplicarea adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

## Descriere tehnică

Moment de rupere minim	26 Nm
------------------------	-------

## Fișă de date

Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Pentru mărimea de filet M până la	M36
Denumirea producătorului	LOCTITE 243
Forma	lichid
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Bază chimică	Dimetilacrilat ester
Caracteristici	tixotrop
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	etanș
Caracteristici	toleranță la uleiuri
Caracteristici	împiedică înțepenia
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
Culoarea	albastru
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Punct de aprindere	93 °C
Cantitate de umplere	250 ml
recomandat pentru material	Metal
Rezistența la funcționare conform	2 h
Rezistența manuală după	10 min
Vâscozitate dinamică	1300 - 3000 mPas
Demontare	cu sculă normală
Clasă de rezistență	rezistență medie
Densitate	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Caracteristici nume produs	250 ml
Tip produs	Fixarea șuruburilor

