

**Lamă dreptunghiulară, HSS Co 10, Înălțimexlățime: 16X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	295060 16X10
GTIN	4045197271297
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Înălțime și lățime: Toleranță **h14. HSS-Co 10** (10 % cobalt).

Cuțite de strunjit dreptunghiulare, conform DIN 4964 Forma D.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

Înălțime	16 mm
Lățime	10 mm
Lungime	100 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid