

**Mandrină scurtă Forma A, SK 40, Gama de prindere: 2,5-16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302540 2,5-16 |
| GTIN | 4045197307675 |
| Clasa articolului | 37D |

Descriere**Execuție:**

Pentru rotație la dreapta și la stânga. Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Fixarea burghiilor, adâncitoarelor și alezoarelor pe mașinile tip CNC.

Livrare:

Inclusiv șurubelniță hexagonală cu mâner tip T.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------|
| Lungime activă dimensiune A | 97 mm |
| Gama de prindere | 2,5 - 16 mm |
| Ø exterior D | 56 mm |
| Cheie pentru strângere de schimb | SW6 |
| Suport | SK 40 |
| Normă pentru suport | DIN 2080 |
| Forma | A |
| Moment de strângere maxim $M_{d\ max}$ | ≤ 14 Nm |
| Tip produs | Mandrină scurtă |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308650 40 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308635 40 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308630 40 |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308660 40 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308620 40 |
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308640 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 6 mm | 627481 6 |
| Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308700 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308605 40 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308600 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |

| | |
|---|------------|
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308802 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308615 40 |
| Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M | 308670 40M |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308625 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 | 308740 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |