

WEKEM®**Bandă de etanșare din teflon, 12 m, Tip: FINE****Date comandă**

Numărul de comandă	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Clasa articolului	08G

Descriere**Execuție:**

Substanțele de etanșare înlocuiesc cânepa, benzile de etanșare și pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi și numeroase produse chimice. **Contactul complet pe suprafețe** garantează etanșeită de **100 %**. Răsucirea sau corecturile pozițiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obișnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanțe de etanșare nu înfundă filtrele și supapele.

Aplicație:

Bandă de etanșare pentru filet din PTFE FRp, se poate utiliza până la 3/8 inch, pentru: aer, azot, gaz până la max. 5 bar, gaz lichid, apă potabilă până la max. 16 bar până la 100 bar (la 200 °C până la max. 16 bar).

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării substanței de etanșare.

Descriere tehnică

Grosime	0,1 mm
Denumirea producătorului	FRp

Pentru tip filet	fin
Lățime	12 mm
Intervalul de temperatură	-240 °C
Lungime	12 m
Culoarea	alb
Temperatură de depozitare	20 °C
Valabilitate de la data producției	60 lună
Bază chimică	Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Caracteristici	ignifuge
Caracteristici	incasabile
Caracteristici	fără lipire
Caracteristici nume produs	12 m
Tip produs	Bandă de etanșare