



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	302605 6
GTIN	4250122612926
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Canal de răcire cu închidere cu garnitură inelară.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	6 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm	309900 6