



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø de strângere D1: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	302610 8
GTIN	4250122612766
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	8
Ø exterior D	28 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 8 mm	309900 8