



## Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302605 10
GTIN	4250122612964
Clasa articolului	36E

### Descriere

#### Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Canal de răcire cu închidere cu garnitură inelară.

#### Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

#### Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

### Descriere tehnică

Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Ø exterior D	35 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelSO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragerel 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragerel Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragerel 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragerel Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragerel 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragerel 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragerel 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 10 mm	309900 10