



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø de strângere D1: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	302610 10
GTIN	4250122612780
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	10
Ø de prindere D ₁	10 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	35 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 10 mm	309900 10