

**Lamă dreptunghiulară, HSS Co 10, Înălțimexlățime: 16X4XLmm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 295060 16X4XL |
| GTIN | 4045197271181 |
| Clasa articolului | 22E |

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Înălțime și lățime: Toleranță **h14. HSS-Co 10** (10 % cobalt).

Cuțite de strunjit dreptunghiulare, conform DIN 4964 Forma D.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|---------------------|
| Lungime | 160 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Materialul sculei | HSS Co 10 |
| Tip produs | Lame din oțel rapid |