

Garant**Freză de șanfrenat Softcut[®], cu alezaj, pentru plăcuțe amovibile AO..****Date comandă**

Numărul de comandă	215403 45
GTIN	4069515038195
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză robustă pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

Aplicație:

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

Notă:

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile codurile 215431 - 215487. GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	AO.T1104
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Cel mai mic Ø D	17 mm
Lungimea teșiturii executate l	28,2 mm
Lățimea teșiturii executate b	19,9 mm

Fișă de date

Unghi γ	45 grad
Lungimea totală L_{ges}	55 mm
Cel mai mare $\varnothing D_1$	56 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Număr plăcuțe amovibile	9
Înălțimea teșiturii executate h	20,2 mm
Avans dinte la h_{max}	0,14 mm
Forma cozii	cu alezaj
Împărțirea tășului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de șanfrenat

Produse potrivite

No Shop URL available for: 215403 45