

Garant**Freză de șanfrenat Softcut[®], cu alezaj, pentru plăcuțe amovibile AO..****Date comandă**

Numărul de comandă	215403 30
GTIN	4069515038188
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză robustă pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

Aplicație:

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

Notă:

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile codurile 215431 - 215487. GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Număr plăcuțe amovibile	9
Cel mai mic Ø D	17 mm
Cel mai mare Ø D ₁	65 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Ø orificiu prindere	22 mm

Fișă de date

Plăcuță amovibilă compatibilă	AO.T1104
Înălțimea teșiturii executate h	14,2 mm
Lungimea totală L_{ges}	55 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Unghi γ	30 grad
Avans dinte la h_{max}	0,2 mm
Lățimea teșiturii executate b	24,3 mm
Lungimea teșiturii executate l	28,1 mm
Forma cozii	cu alezaj
Împărțirea tășului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de şanfrenat

Produse potrivite

No Shop URL available for: 215403 30