

**Garant****Freză de șanfrenat Softcut<sup>®</sup>, cu alezaj, pentru plăcuțe amovibile AO..****Date comandă**

Numărul de comandă	215403 60
GTIN	4069515038201
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză robustă pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

**Aplicație:**

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

**Notă:**

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile codurile 215431 - 215487. GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,5** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Număr plăcuțe amovibile	9
Lungimea teșiturii executate l	28,4 mm
Înălțimea teșiturii executate h	25 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AO.T1104

## Fișă de date

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Cel mai mic $\varnothing D$	17 mm
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	3
Lungimea totală $L_{ges}$	52 mm
Unghi $\gamma$	60 grad
Avans dinte la $h_{max}$	0,12 mm
Cel mai mare $\varnothing D_1$	45 mm
Lățimea teșiturii executate b	14,1 mm
Forma cozii	cu alezaj
Împărțirea tășului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de șanfrenat

### Produse potrivite

No Shop URL available for: 215403 60