

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	E12M STFCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Decalaj central L <sub>3</sub>	8 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	15 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11,5 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500