


SCMT 120408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Clasa articolului	22D

Descriere

SCMT 120408 Set cu 10 bucăți HBX020 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avans f : 0,08 - 0,36 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 3,75 mm
Sfârâmător de așchii	PM
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Avans f	0,08 - 0,36 mm/rot
Categorie	HBX020

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru