



Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic Xtra, Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	082006 6
GTIN	4250004112520
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Curățare cu ultrasunete puternică a seriei Elmasonic xtra pentru utilizare intensă.

- **Mai mult efect cu ultrasunete datorită funcției dinamice automate.**
- **mod Eco comutabil pentru curățare delicată și economie de energie.**
- **Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.**
- **Reglaj individual pentru oră și temperatură.**
- **Panou de operare clar, rezistent la stropire.**
- **Oprire automată de siguranță.**

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Coșul de utilizare potrivit găsiți la codul 082101.

Produse de curățare cu ultrasunete și substanțe de protecție anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015 – 088019.

Descriere tehnică

Putere de încălzire	400 W
Lungime coș de utilizare	255 mm
Lățime dispozitiv	215 mm
volum de lucru recomandat	5,1 l
Greutate	7,9 kg
Putere maximă ultrasunete	640 W

Fișă de date

Tensiune nominală	220 - 240 V
Înălțime cuvă de curățare	150 mm
Volum	6,3 l
Lungime dispozitiv	500 mm
Denumirea producătorului	Xtra 60
Lățimea coșului de utilizare	105 mm
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete