

**LOCTITE****Baton cu adeziv pentru fixarea șuruburilor, 19 g, Denumirea producătorului: 248**

## Date comandă

Numărul de comandă	083300 248
GTIN	5010266382678
Clasa articolului	04L

## Descriere

### Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

**Tuburile de pastă** pentru **fixarea** șuruburilor se utilizează economic, nefiind posibilă picurarea ulterioară.

Fixarea șuruburilor se face cu material păstos.

### Aplicație:

**Rezistență scăzută** – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Tub: cu rezistență medie, recomandat pentru toate metalele, precum și materialele pasive.

### Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

## Descriere tehnică

Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Denumirea producătorului	LOCTITE 248
Moment de rupere minim	17 Nm
Pentru mărimea de filet M până la	M50
Culoarea	albastru
Bază chimică	Dimetilacrilat ester
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	toate îmbinările filetate
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
recomandat pentru material	Metal
Intervalul de temperatură	-55 - 150 °C
Cantitate de umplere	19 ml
Forma	păstos
Valabilitate de la data producției	48 lună
Caracteristici	Adeziv anaerob
Caracteristici	Adeziv cu o singură componentă
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	etanș
Caracteristici	împiedică înțepenirea
Rezistența la funcționare conform	6 h
Rezistența manuală după	5 min
Demontare	cu sculă normală
Clasă de rezistență	rezistență medie
Densitate	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Caracteristici nume produs	19 g
Tip produs	Fixarea șuruburilor

