

**Transpaletă, Lungime furcă: 1150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	919913 1150
GTIN	4069515040280
Clasa articolului	96D

Descriere**Execuție:**

Transpalet manual pentru transportul ergonomic al bunurilor. Cadru și furci metalice rezistente la torsiune. Bară de tracțiune stabilă, din țevă de oțel, cu contralagăr, pentru acționare prin împingere. Deplasare comodă, ridicare și coborâre cu ajutorul mânerului ergonomic. Roți de furcă tandem poliuretan roșu Ø 80×70 mm, role de ghidare din cauciuc.

Culoare:

Roșu aprins RAL 3020, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Capacitate de portantă	2500 kg
Materialul rolelor de furcă	Tandem poliuretan roșu
Interval cursă	85 - 200 mm
Lungime furcă	1150 mm
Culoarea	roșu aprins RAL 3020
Greutate	68 kg
Materialul rolelor de ghidaj	Cauciuc masiv

Fișă de date

Lungime	1540 mm
Ø rolelor de furcă	80×70 mm
Lățime furcă	160 mm
Cântar	nu
Lățime	540 mm
Tip produs	Transpaleți