

**Lamă trapezoidală, HSS Co 10, Înălțimexlățime: 10X2,5Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	295080 10X2,5L
GTIN	4045197271389
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Bare din oțel rapid rectificate pătrate și rotunde.

Înălțime și lățime: Toleranță **h14. HSS-Co 10** (10 % cobalt).

Cuțite de strunjit trapezoidale, conform DIN 4964 Forma E.

Aplicație:

Pentru strunjire, găurire, gravare etc.; recomandate ca material brut pentru fabricarea de oțeluri profilate.

Descriere tehnică

Lungime	125 mm
Înălțime	10 mm
Lățime	2,5 mm
Materialul sculei	HSS Co 10
Tip produs	Lame din oțel rapid