

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260922 10/11
GTIN	4045197653420
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	AH10K STFPCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12 mm
Lungime cap L_1	16 mm
Decalaj central L_3	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500