



Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø de strângere D1: 18mm



Date comandă

Numărul de comandă	302610 18
GTIN	4250122612865
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Ø de prindere D ₁	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de fixare pentru şurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Şurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Cheie de fixare pentru şurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Şurub de tragere 60°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Şurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Şurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Şurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm	309900 16