

Garant**SC.T 120404, Categorie: HB7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 120404 HB7310 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7310

Sfărâmător de aşchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mm

Avans f: 0,05 - 0,5 mm/rot

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de aşchii	AM
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	N
Categorie	HB7310

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCGT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire