

Garant**Dulap de garderobă cu încuietoare cilindrică, Număr de uși: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	949025 4
GTIN	4069515040532
Clasa articolului	91G

Descriere**Execuție:**

Corpul dulapurilor de garderobă dispune de o șarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum și un panou detașabil pe fațada principală. Pereți posteriori cu fante de aerisire, uși cu suport de prosop și plăcuță pentru nume. Opritorul de ușă poate fi remontat foarte ușor, de la dreapta la stânga.

Cu încuietoare cilindrică de înaltă calitate în mânerul de împingere.

Bară de haine cu 3 cârlige pe compartiment.

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Plăcuță pentru nume	da
Greutate	68 kg

Fișă de date

Lățime	800 mm
Recomandat pentru cască integrală	da
Execuția butucului	Încuietoare cilindrică
Număr de bare suport pentru haine	1
Înălțime	1850 mm
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Înălțime utilă per compartiment	780 mm
Adâncime utilă per compartiment	472 mm
Execuția structurii de bază	Picioare din aluminiu
Adâncime	520 mm
Fante de aerisire pe peretele posterior	da
Șarpantă	nu
Este posibilă vopsirea specială	da
Număr de uși	4
Lățime utilă per compartiment	342 mm
Fante de aerisire pe ușă	nu
Standard	DIN 4547
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tip produs	Dulap pentru garderobă

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/949025-4>