

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15 mm
Cod ISO Suport	E12M STFCR/L11
Decalaj central L_3	8 mm
Lungime cap L_1	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	11,5 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500