

**Piuliță pentru bucă elastică tip ER, pentru ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	309585 16
GTIN	4069515040570
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității.

Cu hexagonale, deschiderea cheii SW 25.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER cod 309680 - 309740.

Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Ø exterior D	28 mm
Lungimea totală L	18 mm
Filet	M22x1,5
Moment maxim de strângere	80 Nm

Fișă de date

Standard	DIN 6499 D
Tip produs	Piuliță de strângere