

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	E16R STFCCR/L11
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	19 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap $L_1$	25 mm
Decalaj central $L_3$	10 mm
Lungimea totală $L$	200 mm
Înălțime de strângere $L_2$	15,4 mm
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500