

LOCTITE**Adeziv pentru fixarea șuruburilor, 250 ml, Denumirea producătorului: 270**

Date comandă

Numărul de comandă	083303 270
GTIN	4058093009154
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Utilizarea de adeziv pentru fixarea șuruburilor împiedică desfacerea și decuplarea accidentală a asamblărilor filetate. Adezivii anaerobi, cu o singură componentă, sunt recomandați pentru toate tipurile și formele de fileturi. Asamblările filetate sunt etanșate. Griparea este împiedicată în mod fiabil.

Material lichid pentru fixarea șuruburilor.

Aplicație:

Rezistență scăzută – Desfacerea este posibilă cu scule normale. **Rezistență medie** – Desfacerea este încă posibilă cu scule normale. **Rezistență superioară** – Desfacerea este posibilă numai cu scule speciale sau prin încălzire (>150 °C). Rezistent, pentru îmbinări filetate de durată, fluid.

Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării adezivului pentru fixarea șuruburilor. Manevrare rapidă și simplă pentru sticle de 50 ml cu Cod 083344 Ref. 50.

Descriere tehnică

Moment de rupere minim	33 Nm
------------------------	-------

Denumirea producătorului	LOCTITE 270
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Marcare substanțe periculoase	GHS09 Periculos pentru mediu
Pentru mărimea de filet M până la	M20
Cantitate de umplere	250 ml
Bază chimică	Dimetilacrilat ester
recomandat pentru domeniu de utilizare	Fixarea șuruburilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
recomandat pentru domeniu de utilizare	Domeniu de utilizare universal
Forma	lichid
Punct de aprindere	110 °C
Culoarea	verde
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Caracteristici	Desfacerea este posibilă cu unelte normale
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	etanș
Caracteristici	rezistență la vibrații
Caracteristici	toleranță la uleiuri
Joc maxim	0,1 mm
recomandat pentru material	Metal
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Rezistența la funcționare conform	3 h
Rezistența manuală după	10 min
Vâscozitate dinamică	400 - 600 mPas
Demontare	greu
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Densitate	1,1 g/cm ³
Caracteristici nume produs	250 ml

Tip produs

Fixarea șuruburilor