

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260923 25/16
GTIN	4045197653512
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	28 mm
Lungime cap L_1	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	AH25R STFCL16
Decalaj central L_3	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500