

Garant**Minibară din carbură pentru strunjire interioară, pe dreapta, Lungime activă L1 / mărimea plăcuței d: 64/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270006 64/8
GTIN	64045197569
Clasa articolului	21V

Descriere**Execuție:**

Coadă din carbură, cu cap de oțel brazat și locaș călit pentru plăcuțe.

- **Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare simplă a plăcuței.**

Notă:

Doar pentru strunjire interioară și teșire!

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	08 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 11
Lungimea totală L	130 mm
Înălțime de strângere L ₂	11,5 mm
Serie	Mini
Ø cozii D _s	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 11	279815 11
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500