

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	E10K STFRCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Lungime cap L_1	16 mm
Decalaj central L_3	6 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	12 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	9,6 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500