

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Decalaj central L ₃	17 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	28 mm
Cod ISO Suport	AH25R STFPCR/L16
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungime cap L ₁	40 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	23 mm
Unghi de reglare κ	90 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500