


Garant**Mini-plăcuță amovibilă pentru filetare interioară pe dreapta, HB720, Pasul filetului: 0,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270140 0,5
GTIN	4045197560643
Clasa articolului	211

Descriere tehnică

Distanță între centrele vârfurilor L_3	3,86 mm
Așchiere minimă h_{min}	0,29 mm
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	6 mm
Pasul filetului	0,5 mm
Distanță de la vârful filetat la partea frontală Y	0,35 mm
Unghiul pasului filetului	1 grad
Număr de treceri	4 - 6
Grosimea plăcuței T	3,8 mm
Tip de filet	M/MF
Serie	Mini
Categorie	HB720

Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 13
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		