

**HOLEX****Cuțit pentru strunjit pe stânga conform DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Pătrat coadă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296225 12
GTIN	4045197518460
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20/K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă	12 mm
Lungimea totală	100 mm
Materialul sculei	P20/K25
Tip produs	Cuțit pentru strunjit