

Garant**Mini-plăcuță amovibilă pentru filetare interioară pe dreapta, HB720, Pasul filetelui: 0,75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270140 0,75
GTIN	4045197560513
Clasa articolului	211

Descriere tehnică

Grosimea plăcuței T	3,8 mm
Număr de treceri	4 - 7
Pasul filetelui	0,75 mm
Unghiul pasului filetelui	1,5 grad
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	6 mm
Așchiere minimă h_{min}	0,43 mm
Distanță între centrele vârfurilor L_3	4,19 mm
Distanță de la vârful filetat la partea frontală Y	0,5 mm
Tip de filet	M/MF
Serie	Mini
Categorie	HB720

Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 13
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	60 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	30 m/min	S
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
CuZn	recomandat	80 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		