


**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/11mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260930 12/11
GTIN	
Clasa articolului	25U

**Descriere**
**Execuție:**

Canal hidrodinamic pentru evacuarea îmbunătățită a așchiilor, tendință redusă de vibrare și prelucrare stabilă.

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	14 mm
Decalaj central $L_3$	7,2 mm
Cod ISO Suport	A12M STLCR/L11
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 4
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Standard	DIN 8024
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Șurub de strângere Tip 4

269022 4

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm

659906 500

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8